

## Garant

### Diskinė freza HSS-Co5, be dangos, Ø×plotis ±0,1×k11: 100X10 mm



#### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 185005 100X10 |
| GTIN             | 4045197546708 |
| Produktų klasė   | 11U           |

#### Aprašymas

##### Modelis:

**Diskinė freza** panaši į DIN 885-A. **Komplektuojamos frezos:** frezas su vienodu Ø ir dantukų skaičiumi galima sujungti tarpusavyje ir taip nustatyti reikiamą plotį. Dantys gerai sukimba vienas su kitu, nes frezos neturi paaukštintos stebulės. **2 tarpusavyje sujungtos frezos pasižymi ypatingu produktyvumu.** Tuo pačiu darbo proceso metu galima kaitalioti ir panaudoti abi frezos pjovimo briaunos puses.

##### Pastaba:

- **Nesuveržkite frezų be atitinkamo pločio frezavimo žiedo, kadangi taip galima pažeisti frezas.**
- **Tinkami frezavimo žiedai žr. 30 grupė.**

Gamyklinis išorinis frezų Ø su tolerancija ± 0,1 mm. Jei reikalingas didesnis tikslumas, tarpusavyje sujungtas abi frezas galima papildomai pergalštii.

Grioveliai:  $f_z$  skirta  $a_e = 0,1 \times D$ .

Vidinis aušinimas: ne

Kiaurymės Ø H6  $d_1$ : 27 mm

Dantų skaičius Z: 18

Žiedo storis  $b \pm 0,1$ : 7 mm

Žiedo Ø  $d_2 \pm 1$ : 60 mm

Dantų aukštis  $Z_h$ : 20 mm

Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas A/B: 10 mm

## Techninis aprašymas

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Kiaurymės $\varnothing$ H6 d <sub>1</sub>                       | 27 mm                       |
| Pjovimo briaunos $\varnothing$ D <sub>c</sub>                   | 100 mm                      |
| Dantų skaičius Z  | 18                          |
| Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas B                   | 12 mm                       |
| Žiedo storis b $\pm$ 0,1  | 7 mm                        |
| Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas A                   | 8 mm                        |
| Dantų aukštis Zh  | 20 mm                       |
| Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas A/B                   | 10 mm                       |
| Žiedo $\varnothing$ d <sub>2</sub> $\pm$ 1                      | 60 mm                       |
| Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas, bendras plotis E     | 18,8 - 19,8 mm              |
| Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieną < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,06 mm                     |
| Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas, bendras plotis E   | 18,3 - 19,8 mm              |
| Pjūvio plotis   | 10 mm                       |
| Koto tipas  | su kiauryme                 |
| Danga   | be dangos                   |
| Ašmenys   | HSS Co 5                    |
| Norma   | DIN 885 A                   |
| Tipas   | N                           |
| Tolerancija Nominalusis $\varnothing$                           | $\pm$ 0,1                   |
| Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant                       | Griovelio pjovimo gylis 1×D |
| Vidinis aušinimas   | ne                          |
| Spalvinis žymėjimas   | be                          |
| Produkto rūšis  | Diskinė freza               |

