



Juostinis šlifuoklis GHB15-50, Tipas: 72450260

Užsakymo data

Užsakymo numeris	077780 72450260
GTIN	4014586894362
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

1500 vatų variklis, reguliuojamos rankenos, pasukamas primontuojamas variklis, juostos keičiamos be jokių įrankių, apvali anga vamzdžių bei profilių apdirbimui.

Tiekimo sudėtis:

Juostinė šlifavimo mašina, 1 šlifavimo juosta, grūdėtumas 36.

Pastaba:

Tinkamas juostas rasite Nr. 558444. Kiti dydžiai parduodami atskirai užklausus.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Juostinis šlifuoklis
----------------	----------------------