



## Juostinis šlifuoklis GHB15-50, Tipas: 72450160

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077780 72450160
GTIN	4014586894331
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

**Modelis:**

1500 vatų variklis, reguliuojamos rankenos, pasukamas primontuojamas variklis, juostos keičiamos be jokių įrankių, apvali anga vamzdžių bei profilių apdirbimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Juostinė šlifavimo mašina, 1 šlifavimo juosta, grūdėtumas 36.

**Pastaba:**

Tinkamas juostas rasite Nr. 558444. Kiti dydžiai parduodami atskirai užklausus.

### Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Juostinis šlifuoklis
----------------	----------------------