

Mitutoyo

Tikslusis vidmatis su indikatoriumi, Matavimo intervalas: 50-150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435203 50-150
GTIN	4946368854908
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Savaime išscentruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikroдинis indikatorius matiniai, chromuoti. Laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės. Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

Paskirtis:

Lyginamasis matuoklis kiaurymių \varnothing tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su laikroдинiu indikatoriumi Nr. 432051, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.

Techninis aprašymas

Matavimo gylis	150 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 μ m
Centravimo lėkštelės plotis	38 mm
Liestukų skaičius	11
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 150 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Kalibravimas	C1
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 160 mm	023210 160
DAkS kalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 3 mm	435230 3
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 2 mm	435230 2
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 1 mm	435230 1
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 0,5 mm	435230 0,5
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams1 vnt. Tipas 35-90	439914 35-90
Ilgintuvas (50 mm)	435210