

Garant
Ištekimo laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 8/05mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261378 8/05 |
| GTIN | 4062406710736 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 0501.. |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 26 |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 8 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 3 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 15 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 7,5 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 140 laipsniai |
| Plokštelės dydis | 5 mm |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A08F SVOCR/L05 |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekimo gylis iki | 3×D |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekimo laikiklis |

