

Garant**Ištekimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Galvutės ilgis L_1	15 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Laikiklio ISO kodas	A08F SVOCR/L05
Darbinės dalies ilgis L_3	3 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Plokštelės dydis	5 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

