

Garant
Ištekimo laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/11mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	22 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A16M SVOCR/L11
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

