

Garant
Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 12/07mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	6,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L SVOCR/L07
Galvutės ilgis L ₁	24 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

