

Garant
Ištekimo laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/11mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	19 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Koto Ø D_s	20 mm
Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	24 mm
Laikiklio ISO kodas	A20Q SVOCR/L11
Galvutės ilgis L_1	40 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

