

**Garant**
**Ištekimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	5,5 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	22 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Laikiklio ISO kodas	A10H SVOCR/L07
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

