

Garant**Ištekimo laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 12/07mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	140 mm
Galvutės ilgis L ₁	24 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	6,5 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L SVOCR/L07
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

