

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	5,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	11 mm
Galvutės ilgis L ₁	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Laikiklio ISO kodas	A10H SVOCR/L07
Koto Ø D _s	10 mm
Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

