

Garant
Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/11 mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261379 20/11 |
| GTIN | 4062406710828 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1103.. |
| Koto Ø D _s | 20 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 24 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 140 laipsniai |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 19 mm |
| Bendras ilgis L | 180 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 11 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 40 mm |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A20Q SVOCR/L11 |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

