

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	A16M SVOCR/L11
Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Koto Ø D _s	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

