

Garant
Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, dešininis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 10/07mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E10H SVOCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{min}$	11 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto $\emptyset D_s$	10 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L_3	5,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis