

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	8 mm
Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Plokštelės dydis	5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	3 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Laikiklio ISO kodas	E08F SVOCR/L05
Bendras ilgis L	80 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis