

Garant**Ištekimo plokštelių laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	5,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Koto Ø D _s	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	11 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Laikiklio ISO kodas	E10H SVOCR/L07
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis