

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Galvutės ilgis L_1	26 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	8 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	140 laipsniai
Plokštelės dydis	5 mm
Laikiklio ISO kodas	E08F SVOCR/L05
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis