

**Garant****Kūginė freza, forma D 60°, be dangos, Ø js16 DC: 38mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	194120 38
GTIN	4045197109897
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

Specialiai apdirbtas frezos paviršius.  
Forma D pjauna tik šoniniu paviršiumi.

**Pastaba:**

Mažų kreipiamųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	38 mm
Dantų skaičius Z	14
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieną < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	16 mm
Forma	D
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 1833

Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kūginė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	22 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	35 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		