

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, kairiniai, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₃	6,2 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Serija	GARANT Master
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A10K STFCCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L ₁	22 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis