

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, kairiniai, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 12/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L_3	7,2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Koto $\emptyset D_s$	12 mm
Serija	GARANT Master
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Bendras ilgis L	140 mm
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	14 mm
Galvutės ilgis L_1	24,3 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L STFCCR/L11
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis