

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, kairiniai, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260933 16/11
GTIN	4062406711047
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	180 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	18 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9,2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Serija	GARANT Master
Laikiklio ISO kodas	A16Q STFCR/L11
Galvutės ilgis L ₁	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis