

**Garant**
**GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, dešininis, Koto  $\emptyset$  / plokštelių dydžiai: 16/11mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Galvutės ilgis $L_1$	31 mm
Bendras ilgis $L$	180 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	A16Q SVUBR/L11
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	20 mm
Koto $\emptyset D_s$	16 mm
Serija	GARANT Master
Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis

Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis