

**Garant****GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, dešininis, Koto  $\emptyset$  / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	16 mm
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	31 mm
Galvutės ilgis $L_1$	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Užspaudimo ilgis $L_2$	23 mm
Koto $\emptyset D_s$	25 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Bendras ilgis L	200 mm
Serija	GARANT Master
Laikiklio ISO kodas	A25R SVUBR/L16
Darbinės dalies ilgis $L_3$	17 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis