

Garant
GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, kairiniai, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 20/11mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Bendras ilgis L	200 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Koto $\emptyset D_s$	20 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R STFCCR/L11
Darbinės dalies ilgis L_3	11,1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Serija	GARANT Master
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{min}$	22 mm
Galvutės ilgis L_1	36 mm
Užspaudimo ilgis L_2	18 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis