

Garant
GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairinis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 25/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	23 mm
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	31 mm
Koto $\emptyset D_s$	25 mm
Galvutės ilgis L_1	40 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Plokštelės dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SVUBR/L16
Bendras ilgis L	200 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Serija	GARANT Master
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis