

Garant
GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, kairinis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 16/11mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A16Q SVUBR/L11
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	20 mm
Koto $\emptyset D_s$	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Serija	GARANT Master
Galvutės ilgis L_1	31 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis