

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, kairinis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Serija	GARANT Master
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo \emptyset D _{min}	24 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R SVUBR/L11
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Koto \emptyset D _s	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis