

Garant
GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairinis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 20/11mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	18 mm
Serija	GARANT Master
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R SVUCR/L11
Galvutės ilgis L_1	36 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Koto $\emptyset D_s$	20 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{min}$	24 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis