

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, kairinis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Serija	GARANT Master
Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SVUCR/L16
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Užspaudimo ilgis L_2	23 mm
Galvutės ilgis L_1	40 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	31 mm
Koto $\emptyset D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis

Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis