

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A20R SVUCR/L11
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	24 mm
Serija	GARANT Master
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis