

**Garant****GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	180 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	31 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SVUCR/L11
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Serija	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis