

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, dešininis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261318 25/16 |
| GTIN | 4062406711337 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------|
| Bendras ilgis L | 200 mm |
| Koto \emptyset D _s | 25 mm |
| Plokštelės dydis | 16 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 17 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A25R SVUCR/L16 |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1604.. |
| Serija | GARANT Master |
| Galvutės ilgis L ₁ | 40 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 |
| Mažiausias pragręžimo \emptyset D _{min} | 31 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 23 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 3xD |
| Vidinis aušinimas | taip |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |