

Garant**GARANT Master Alu FEED VHM grąžtas cilindrinis kotu DIN 6535 HA, be dangos, Ø DC h7: 8,8mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122590 8,8 |
| GTIN | 4062406711788 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas**Modelis:**

3-briaunis įrankis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant aliuminį, kai **pastūmos labai didelės**. Puikiai tinka **didelės galios įrenginiams** ir nekintamoms apdirbimo sąlygoms.

- **Specialiai sukurta pjovimo briaunos geometrija maksimaliam pastūmos greičiui, mažesniai pjovimo slėgiui ir kontroliuojamam drožlių lūžimui.**
- **Preciziškai užgalastas griovelio profilis saugiam drožlių pašalinimui.**
- **Pasiekiamas ekstremalus pastūmos greitis ir įrankio ilgaamžiškumas naudojant trečiąją pjovimo briauną.**

Moderni skersinės pjovimo briaunos technologija užtikrina optimalų centravimo procesą, todėl tampa įmanoma gręžti net ir ant nelygių paviršių. 3 kreipiančiosios briaunos užtikrina tvirtą grąžto ištraukimą ir tiksliai apvalias kiaurymes.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Formą **HB**: užsakyti **Nr. 122591**.

Formą **HE**: užsakyti **Nr. 122590 + 129100 HE**.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|----------|
| Nominalusis Ø D _c | 8,8 mm |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Norma | DIN 6537 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 61 mm |

| | |
|---|--------------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 47,8 mm |
| Bendras ilgis L | 103 mm |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,95 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Serija | Master Alu |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 6×D |
| Tipas | W |
| Smailas kampas | 130 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 300 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 250 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 200 m/min | N |
| CuZn | tinka | 200 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
|--------------------------|-----------|

