

**Garant****Freza išoriniam spinduliui formuoti, be dangos, Spindulys r H11 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	194220 10
GTIN	4045197109996
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesiadantė. Specialiai apdirbtas frezos paviršius.

**Paskirtis:**

Išorinių spindulių frezavimui ir užvartų nuėmimui.

**Techninis aprašymas**

didelis $\varnothing D_2$	28 mm
mažas $\varnothing D_3$	8 mm
Dantų skaičius Z	4
Spindulys r	10 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,024 mm
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Bendras ilgis L	85 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	10 mm
Sferinė freza	pirmyn
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5

Gręžimo tolerancija	H11
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Freza išoriniam spinduliui formuoti

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	138 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		