

**Garant****Modulinis bazinis laikiklis, Tipas: VDI40M2****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 319135 VDI40M2 |
| GTIN             | 4062406719210  |
| Produktų klasė   | 31V            |

**Aprašymas****Privalumai:**

Smaigalio aukštis tiksliai nustatomas, taigi užtikrinami idealūs apdirbimo rezultatai ir patvarumas. Paklaidos gali būti išlygintos.

**Tinka:**

VDI40M1 ir 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.

Ilgis L: 175 mm

Plotis B: 83 mm

Aukštis H: 40 mm

tinka atpjovimo peilio laikikliui: Tipas 2

**Techninis aprašymas**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ilgis L                           | 175 mm            |
| tinka atpjovimo peilio laikikliui | Tipas 2           |
| Aukštis H                         | 40 mm             |
| Plotis B                          | 83 mm             |
| Produkto rūšis                    | Bazinis laikiklis |

