


**DCMT 070202, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Produktų klasė	22D

Aprašymas

DCMT 070202 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PF
Kietlydinys	HBT020
Kampo spindulys	0,2 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui