


**CCMT 060202, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CCMT 060202 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBT020
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	PF
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui