

**CCMT 060202, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

CCMT 060202 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Danga	TiCN
Drožlialaužis	M
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui