

Garant**Diskinė freza, be dangos, Ø×plotis js16×k11: 50X5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	185500 50X5
GTIN	4045197097361
Produktų klasė	11U

Aprašymas**Modelis:**

Trijų pjovimo briaunų diskinė freza metalui, su pleištinio griovelio. Kryžminiai dantys: dėl kintamo žingsnio kryžmai išdėstytų dantų ši freza itin lengvai pjauna net ir didesniame gylyje.

Paskirtis:

Skirta **segmentinių pleiščių griovelių frezavimui arba išilginiam pjaustymui**, kai siekiama išgauti tikslūs ir glotnius šoninius plokštumų paviršius.

Pastaba:

f_z skirta $a_e = 0,1 \times D$.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D_c	50 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 750 N/mm ²	0,04 mm
Kiaurymės Ø H7	16 mm
Pjūvio plotis	5 mm
Dantų skaičius Z	22

Koto tipas	su kiauryme
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 5
Norma	DIN 1834 A
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Diskinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	9 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	180 m/min	N
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		