

**Garant****Skaitmeninis indikatorius HCT Padala 0,001 mm., Matavimo ribos: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434336 12,5
GTIN	4062406720155
Produktų klasė	41C

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis laikrodis indikatorius su tvirtu aliuminio korpusu ir **labai dideliu** ekranu su integruotais trijų spalvų tolerancijos šviesos diodais. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, **absoliutaus nulio sistema**. Min/Max/Delta, tolerancija, perskaičiavimo koeficientas, Auto-Off. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas.

Modelis su **Bluetooth 5.0**. Suderinamas su pasirenkama **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų kabelis Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginis ir specialus liestukas Nr. 434900; 434910, baterijų pakuotė Nr. 404310.

**Techninis aprašymas**

Kalibravimas	C1
IP apsaugos klasė	IP 54
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Korpuso storis	32,9 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in
Serija	HCT
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
Baterijų kiekis	1
Korpuso Ø	59,5 mm
Maitinimas	Baterijos
Matavimo jėga	0,65 – 0,90 N
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,003 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis  
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo  
intervalas 12,5 mm

023010 12,5

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir  
skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas  
12,5 mm

023000 12,5

---

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas  
CR2032

081560 CR2032