

Garant**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo ribos: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434334 12,5
GTIN	4062406720131
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis laikrodis indikatorius su tvirtu aliuminio korpusu ir **labai dideliu** ekranu su integruotais trijų spalvų tolerancijos šviesos diodais. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, **absoliutaus nulio sistema**. Min/Max/Delta, tolerancija, perskaičiavimo koeficientas, Auto-Off. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų kabelis Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginis ir specialus liestukas Nr. 434900; 434910, baterijų pakuotė Nr. 404310.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Baterijos
------------	-----------

Korpuso Ø	59,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Baterijų kiekis	1
Matavimo jėga	0,65 – 0,90 N
Korpuso storis	32,9 mm
Kalibravimas	C1
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,003 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032