

Garant**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo ribos: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434330 25

GTIN

4062406720124

Produktų klasė

41C

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis laikrodis indikatorius su tvirtu aliuminio korpusu ir **labai dideliu** ekranu su integruotais trijų spalvų tolerancijos šviesos diodais. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, **absoliutaus nulio sistema**. Min/Max/Delta, tolerancija, perskaičiavimo koeficientas, Auto-Off. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų kabelis Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginis ir specialus liestukas Nr. 434900; 434910, baterijų pakuotė Nr. 404310.

Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio Ø h6

8 mm

| | |
|--|--------------------------|
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 25 mm |
| Baterijos tipas | Tabletės formos baterija |
| IP apsaugos klasė | IP 54 |
| Matavimo jėga | 0,65 – 1,15 N |
| Kalibravimas | C1 |
| Baterijų kiekis | 1 |
| Korpuso Ø | 59,5 mm |
| Maitinimas | Baterijos |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm |
| Korpuso storis | 32,9 mm |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,01 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Sąsaja | USB sąsaja |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Produkto rūšis | Indikatorius |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm | 023000 30 |
| DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm | 023010 100 |

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032