

**Garant****Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo ribos: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434330 12,5
GTIN	4062406720117
Produktų klasė	41C

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis laikrodis indikatorius su tvirtu aliuminio korpusu ir **labai dideliu** ekranu su integruotais trijų spalvų tolerancijos šviesos diodais. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, **absoliutaus nulio sistema**. Min/Max/Delta, tolerancija, perskaičiavimo koeficientas, Auto-Off. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas.

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų kabelis Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginis ir specialus liestukas Nr. 434900; 434910, baterijų pakuotė Nr. 404310.

**Techninis aprašymas**

Korpuso storis	32,9 mm
----------------	---------

Kalibravimas	C1
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Korpuso Ø	59,5 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
IP apsaugos klasė	IP 54
Matavimo jėga	0,65 – 0,90 N
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,01 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibravimasLaikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas  
CR2032

---

081560 CR2032