

Garant**Skaitmeninis indikatorius HCT Padala 0,001 mm., Matavimo ribos: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434336 25

GTIN

4062406720162

Produktų klasė

41C

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis laikrodis indikatorius su tvirtu aliuminio korpusu ir **labai dideliu** ekranu su integruotais trijų spalvų tolerancijos šviesos diodais. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, **absoliutaus nulio sistema**. Min/Max/Delta, tolerancija, perskaičiavimo koeficientas, Auto-Off. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas.

Modelis su **Bluetooth 5.0**. Suderinamas su pasirenkama **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų kabelis Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginis ir specialus liestukas Nr. 434900; 434910, baterijų pakuotė Nr. 404310.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Korpuso storis	32,9 mm
Matavimo jėga	0,65 – 1,15 N
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in
Korpuso Ø	59,5 mm
Serija	HCT
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 54
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Kalibravimas	C1
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm

023000 30

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm

023010 100

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032

081560 CR2032