

Garant**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo ribos: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434340 25

GTIN

4062406720186

Produktų klasė

41C

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis laikrodis indikatorius su tvirtu aliuminio korpusu ir labai dideliu ekranu su integruotais trijų spalvų tolerancijos šviesos diodais. **Su papildomu analoginiu ekranu ir mygtukais greitai tolerancijos ribų nustatymui.** Min/Max/Delta, tolerancija, perskaičiavimo koeficientas, Auto-Off. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, absoliutaus nulio sistema.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų kabelis Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginis ir specialus liestukas Nr. 434900; 434910, baterijų pakuotė Nr. 404310.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
IP apsaugos klasė	IP 54
Padalos vertė, pasirenkama	0,00005 in
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Korpuso storis	32,9 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 mm
Korpuso Ø	59,5 mm
Baterijų kiekis	1
Matavimo jėga	0,65 – 1,15 N
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30

Priedai

Indikatoriaus ašies kėliklis S_Dial WORK Matavimo ribos 25 mm

434212 25

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032

081560 CR2032