



Mova su žarnos jungtimi 5 vnt. rinkinys, Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis): 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080302 8
GTIN	7391390419132
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Atitinka ISO B standartą.

Pastaba:

CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.

Techninis aprašymas

Komplekto sudėtis	5 vnt.
Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis)	8 mm
Produkto rūšis	Įmova