

**Mova su Stream-Line, Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis): 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

080303 8

GTIN

7391390419156

Produktų klasė

08A

**Aprašymas****Modelis:**

Atitinka ISO B standartą.

**Pastaba:****CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.****Techninis aprašymas**

Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis)

8 mm

Komplekto sudėtis

1

Produkto rūšis

Įmova