



## Apsauginė mova su žarnos jungtimi Išorinis sriegis, Išorinis prijungimo sriegis: 3/8in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080276 3/8
GTIN	7391390419071
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

Pneumatinės **plieninės movos** turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:

- **Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.**
- **Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.**
- **Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.**
- **Ekonomiškumas – amortizacijos trukmė iki 2 metų.**

**eSafe apsauginė mova** atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiamą (žarnos galas nesidaužo į šalis). Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.

Srautas: 950 L/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO B standartą.

#### Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

#### Pastaba:

**CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.**

### Techninis aprašymas

Išorinis prijungimo sriegis	3/8 in
Medžiaga	Plieninė mova
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Srauto dydis	950 l/min

Produkto rūšis

Mova