



## PU spiralinė 1/4 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe Ø 8×12 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 4m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080248 4
GTIN	7391390143907
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparus temperatūrai nuo - 20 / + 60 ° C. Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO B standartą.

#### Pastaba:

CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.

### Techninis aprašymas

Greitojo jungimo movos jungtis	1/4 in
Medžiaga	PU spiralinė žarna
maksimalus slėgis	35 bar
Žarnos vidinis Ø	8 mm
Spalva	mėlyna
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Kištukinės movos jungtis	1/4 in
Žarnos išorinis Ø	12 mm
naudingasis žarnos ilgis	4 m

Produkto rūšis

Žarna

---

**Priedai**

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

080300 1/4

Apsauginė mova su žarnos jungtimi Išorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

080276 1/4